

PRIMARIO BITUBAU

IMPRIMADOR BASE AGUA PARA SISTEMAS IMPERMEABLES

DESCRIPCIÓN

PRIMARIO BITUBAU ES UN LÍQUIDO CAFÉ OSCURO FORMULADO A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA QUE SIRVE COMO PRIMER EN SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN BASE AGUA, BASE SOLVENTE O SISTEMAS PREFABRICADOS.

USOS

PRIMARIO BITUBAU SE EMPLEA: COMO PROMOTOR DE ADHERENCIA EN SUPERFICIES DE CONCRETO PARA SISTEMAS IMPERMEABILIZANTES DE:

- BITUBAU**
- VAPORBAU**
- PREFABRICADOS BAUTECH ROOF**

CUALIDADES

POR SUS CARACTERÍSTICAS **PRIMARIO BITUBAU**:

- AUMENTA LA ADHERENCIA ENTRE EL IMPERMEABILIZANTE Y EL CONCRETO.
- TIENE EXCELENTE ADHERENCIA EN SUPERFICIES SECAS O LIGERAMENTE HÚMEDAS.
- PROPORCIONA UNA EFICAZ ACCIÓN ANTICORROSIVA.
- SE APLICA FÁCILMENTE

RECOMENDACIONES

- EVITE SU APLICACIÓN CUANDO EXISTA AMENAZA DE LLUVIA.
- NO LO APLIQUE SOBRE SUPERFICIES ENCHARCADAS.
- NO APLIQUE EN TEMPERATURA MENOR DE 5 °C NI MAYOR DE 35 °C.
- AGITE ANTES DE USARLO.

APLICACIÓN

LIMPIE LA SUPERFICIE, DÉJELA SIN POLVO, GRASAS, ACEITES Y MATERIALES SUELTOS. CAPAS ANTIGUAS O DETERIORADAS DE OTROS PRODUCTOS DEBEN REMOVERSE.

DILUYA **PRIMARIO BITUBAU** CON AGUA EN RELACIÓN 1 A 1 (1L. DE AGUA POR 1L. DE **PRIMARIO BITUBAU**) Y MEZCLE PERFECTAMENTE. APLIQUE CON RODILLO, BROCHA O CEPILLO. DEBE APLICARSE UNA MANO GENEROSA PARA TAPAR EL PORO SIN FORMAR COSTRA.

PERMITA QUE **PRIMARIO BITUBAU** SEQUE DE 2 A 6 HORAS, ANTES DE RECUBRIRLO CON LA PRIMERA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

PRIMARIO BITUBAU RINDE DE 8 A 10 m²/L.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- SE DEBE DE UTILIZAR EQUIPO DE SEGURIDAD GUANTES DE HULE, GOGLES Y ZAPATOS.
- EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL, EN CASO DE CONTACTO LAVE CON ABUNDANTE AGUA.
- EN CASO DE INGESTIÓN, NO PROVOQUE EL VÓMITO, ACUDA AL MÉDICO.
- NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRESENTACIÓN

- CUBETA DE 4 L.
- CUBETA DE 19 L.
- TAMBOR DE 200 L.

PROPIEDADES FÍSICAS

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	LÍQUIDO
COLOR	-----	CAFÉ OSCURO
OLOR	-----	ASFALTO
DENSIDAD	D-1475	1.02-1.04 g/ml
MATERIA NO VOLÁTIL	D-2369	47-51 %
VISCOSIDAD	D-2196	450-700 cps
TOXICIDAD	-----	POR INGESTIÓN

PRUEBAS FUNCIONALES

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
FLEXIBILIDAD	D-2939	CUMPLE
SECADO AL TACTO	D-1640	30-60 minutos.

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- ENVASE PERFECTAMENTE SELLADO.
- LUGAR SECO Y VENTILADO.
- ENTARIMADO Y BAJO TECHO.

NOTA:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR, Y EN PARTICULAR LAS RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO, USO Y APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS, SE BASA EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. COMO LAS CONDICIONES REALES DEL LUGAR DE APLICACIÓN PUEDEN VARIAR Y QUEDAN FUERA DEL CONTROL DE **BAUTECH**, RECOMENDAMOS QUE EL USUARIO REALICE LAS PRUEBAS Y/O ENSAYOS SUFICIENTES EN EL MÉTODO DE APLICACIÓN PARA OBTENER EL ÓPTIMO BENEFICIO DEL PRODUCTO. ESTA HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA, REEMPLAZA TODAS LAS EDICIONES ANTERIORES PARA ESTE PRODUCTO Y SE RECOMIENDA QUE LOS USUARIOS CONSULTEN Y CONOZCAN LA ÚLTIMA VERSIÓN ACTUALIZADA DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS, PREVIO A SU USO Y APLICACIÓN. PARA CUALQUIER ACLARACIÓN, FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS, DONDE CON GUSTO LE DAREMOS LA ATENCIÓN QUE REQUIERAN.

Bautech, S. A. de C. V.

Oriente 233 N° 200, Col. Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco C.P. 08500 CD MX
Ventas y atención a clientes: (55)5115-0050, (55)5115-3570, (55)5558-6705
Página Web: www.bautech.com.mx, <mailto:ventas@bautech.com.mx>